



EMN005

## Trappenhuisautomaat multifunctioneel

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

#### Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

#### Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting, Draadaansluiting
------------------------	--------------------------------------

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

#### Verlichting

Maximale belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)	1000 VA
Maximale belasting TL-lamp	3600 VA

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
---------------------	-------------

#### Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Instellingen

Tijdvertraging	30 S - 10 Min
----------------	---------------

#### Afmetingen

Breedte	17,50 mm
Diepte	64 mm