



EMS001B



Trappenhuisaut. 1-voudige tijdinstelling quickconnect

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning Ue 230 - 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Elektrische Stroom

Nominale stroom 16 A

Capaciteit

Aantal modules 1

Connectiviteit

Type connector/stekker Quickconnect, Draadaansluiting

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Verlichting

Maximale belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) 1000 VA

Maximale belasting TL-lamp 3600 VA

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 55 °C

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 1.5 - 2.5 mm²

Doorsnede stijve geleider 1.5 - 2.5 mm²

Instellingen

Tijdvertraging 30 S - 10 Min

Afmetingen

Breedte 17,50 mm

Diepte 64 mm