



EMS005B



## Multifunctionele trappenhuisautomaat quickconnect

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale spanning Ue 230 - 230 V

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom 16 A

#### Capaciteit

Aantal modulen 1

#### Connectiviteit

Type connector/stekker Quickconnect, Draadaansluiting

#### Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

#### Verlichting

Maximale belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) 1000 VA

Maximale belasting TL-lamp 3600 VA

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 55 °C

#### Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Doorsnede stijve geleider 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Instellingen

Tijdvertraging 30 S - 10 Min

#### Afmetingen

Breedte 17,50 mm

Diepte 64 mm