



## Centrale besturing in/uit voor impulsrelais

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	1 A
-----------------	-----

#### Capaciteit

Aantal modules	0,50
----------------	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C
-------------------------------	-------------

#### Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

#### Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	1 - 6 mm <sup>2</sup>
----------------------------	-----------------------

Doorsnede stijve geleider	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
---------------------------	--------------------------

#### Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	0,10 W
----------------------------------	--------

#### Afmetingen

Hoogte	85 mm
--------	-------

Breedte	8,90 mm
---------	---------

Diepte	58 mm
--------	-------

EPN050