



EPN051

## Hulpcontact voor EPNx-impulsrelais

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom 2 A

#### Spanning

Nominale isolatiespanning  $U_i$  250 V

#### Capaciteit

Aantal modules 0,50

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

Opslag-/transport-temperatuur -40 - 80 °C

#### Connectiviteit

Type connector/stekker Schroefaansluiting

#### Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Doorsnede stijve geleider 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

Soort contact 1 verbreek + 1 maak

#### Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 0,10 W

#### Afmetingen

Hoogte 83 mm

Breedte 8,75 mm

Diepte 58 mm