




EPN051



Hulpcontact voor EPNx-impulsrelais

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom	2 A
-----------------	-----

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i	250 V
---------------------------------	-------

Capaciteit

Aantal modules	0,50
----------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C
-------------------------------	-------------

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	1 - 6 mm ²
----------------------------	-----------------------

Doorsnede stijve geleider	1.5 - 10 mm ²
---------------------------	--------------------------

Soort contact	1 verbreek + 1 maak
---------------	---------------------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	0,10 W
----------------------------------	--------

Afmetingen

Hoogte	83 mm
--------	-------

Breedte	8,75 mm
---------	---------

Diepte	58 mm
--------	-------