




EPN052



Centrale besturing groepen EPNx-impulsrelais

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 1 A

Capaciteit

Aantal modules 0,50

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

Opslag-/transport-temperatuur -40 - 80 °C

Connectiviteit

Type connector/stekker Schroefaansluiting

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 1 - 6 mm²

Doorsnede stijve geleider 1.5 - 10 mm²

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 0,10 W

Afmetingen

Hoogte 85 mm

Breedte 8,90 mm

Diepte 58 mm