

EPN052

Centrale besturing groepen EPNx-impulsrelais

Technische eigenschappen

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom 1 A

**Capaciteit**

Aantal modules 0,50

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

Opslag-/transport-temperatuur -40 - 80 °C

**Connectiviteit**

Type connector/stekker Schroefaansluiting

**Aansluiting**

Doorsnede soepele geleider 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Doorsnede stijve geleider 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder IN 0,10 W

**Afmetingen**

Hoogte 85 mm

Breedte 8,90 mm

Diepte 58 mm