



EPN410

## Impulsrelais elektronisch 16 A, 1 maak, 230 V AC

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
Ruststroom	100 mA

#### Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

#### Aansluiting

Soort contact	1 maak
Doorsnede soepele geleider	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	1 - 10 mm <sup>2</sup>
Aantal contacten	1

#### Spanning

Stuurspanning AC	230 - 230 V
Stuurspanning DC	0 - 0 V
Stuurspanning 1	230 - 230 V

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 60 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-10 - 50 °C

#### Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

#### Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1,20 W
Verbruik bij inkomende stroom	5 VA

#### Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	18 mm
Diepte	60 mm

#### Verlichting

Maximale belasting TL-lamp	280 VA
----------------------------	--------