




EPN521



Impulsrelais 16 A, 2 maak, 12 V AC

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
Ruststroom	6 mA

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Aansluiting

Soort contact	2 maak
Doorsnede soepele geleider	1 - 6 mm ²
Doorsnede stijve geleider	1.5 - 10 mm ²
Aantal contacten	2

Spanning

Stuurspanning AC	12 - 12 V
Stuurspanning DC	0 - 0 V
Stuurspanning 1	12 - 12 V
Nominale isolatiespanning Ui	250 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

Aansluitmogelijkheden

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	2,40 W
Verbruik bij inkomende stroom	25 VA

Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	17,50 mm
Diepte	63 mm

Verlichting

Maximale belasting TL-lamp	800 VA
----------------------------	--------