



EPS410B



Impulsrelais elektronisch 16 A, 1 maak, 230 V AC, QC

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
Ruststroom	100 mA

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Aansluiting

Soort contact	1 maak
Doorsnede soepele geleider	1.5 - 2.5 mm ²
Doorsnede stijve geleider	1.5 - 2.5 mm ²
Aantal contacten	1

Spanning

Stuurspanning AC	230 - 230 V
Stuurspanning DC	0 - 0 V
Stuurspanning 1	230 - 230 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 60 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-10 - 50 °C

Aansluitmogelijkheden

Type connector/stekker	Quickconnect
------------------------	--------------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1,20 W
Verbruik bij inkomende stroom	5 VA

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	18 mm
Diepte	64 mm

Verlichting

Maximale belasting TL-lamp	1200 VA
----------------------------	---------