

ESC080

Hulpcontact 1m, 1v, voor magneetschakelaar en modulaire lastscheiders

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 6 A

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i 240 V

Capaciteit

Aantal modulen 0,50

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 50 °C

Opslag-/transport-temperatuur -40 - 80 °C

Connectiviteit

Type connector/stekker Schroefaansluiting

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 1 - 6 mm²

Doorsnede stijve geleider 1 - 6 mm²

Soort contact 1 verbreek + 1 maak

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 0,10 W

Afmetingen

Hoogte 83 mm

Breedte 11 mm

Diepte 60 mm