



ESC340S

## Magneetschakelaar 40 A, 3 maak, geruisarm, 230V AC 50/60Hz

### Technische eigenschappen

#### Aansluiting

Soort contact	3 maak
Aantal contacten	3
Doorsnede soepele geleider	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	40 A
-----------------	------

#### Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

#### Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V
Nominale isolatiespanning Ui	440 V
Stuurspanning AC	230 - 230 V
Stuurspanning DC	0 - 0 V

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

#### Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	100000
Elektrische levensduur in aantal cycli	30000

#### Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	14,10 W
Verbruik bij inkomende stroom	5,20 VA

#### Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	54 mm
Diepte	60 mm

#### Samenstelling

Aantal NO contacten	3
Aantal verbreekcontacten	0

