



ESC463

## Magneetschakelaar 63A, 4 maakcontacten, 230V

### Technische eigenschappen

#### Aansluiting

Soort contact	4 maak
Aantal contacten	4
Doorsnede soepele geleider	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

#### Capaciteit

Aantal modulen	3
----------------	---

#### Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V
Nominale isolatiespanning Ui	440 V
Stuurspanning AC	230 - 230 V
Stuurspanning DC	0 - 0 V

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

#### Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	100000
Elektrische levensduur in aantal cycli	30000

#### Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	21,50 W
Verbruik bij inkomende stroom	62,50 VA

#### Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	54 mm
Diepte	60 mm

#### Uitrusting

Aantal NO contacten	4
Aantal verbreekcontacten	0

