



EUD100



## Controlerelais spanning- / fasebew., instelb. herstart 1P+N/3P(N), 1W

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

#### Afschakeling

Max. toegestane vertragingstijd 10 s

#### Afmetingen

Hoogte 87 mm

Breedte 17,50 mm

Diepte 65 mm