



EUM200



## Controlerelais spanning- / fasebew., instelb. multi 1P+N/3P(N), 2W

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 70 °C

#### Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	2.5 - 4 mm <sup>2</sup>

#### Voeding

Voedingsspanning	3N, 400/230 V
------------------	---------------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Afschakeling

Max. toegestane vertragingstijd	30 s
---------------------------------	------

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

#### Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1,20 W
----------------------------------	--------

#### Afmetingen

Hoogte	87 mm
Breedte	35 mm
Diepte	65 mm