



EV106
IP20

Afstanddimmer 1000 W besturingsmodule

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Connectiviteit

Dimbaar DALI Nee

Vermogen

Energieverbruik in bedrijf 3 VA

Energieverbruik standby 1 W

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 45 °C

Afmetingen

Hoogte 85 mm

Breedte 71 mm

Diepte 65 mm

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider 1.5 - 10 mm²

Doorsnede soepele geleider 1 - 6 mm²

Capaciteit

Aantal modules 4

Teksten

Aftakpunt Aansluiting voor verlichte (max. 5 mA) of standaard drukknop

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Montagewijze Voor montage op DIN-rail

Elektrische Stroom

Stuurstroom 1-10 V slave 50 mA

Materiaal

Kleur Grijs