



EV108



## Afstanddimmer 1000 W besturingsmodule, comfort

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

#### Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

#### Connectiviteit

Dimbaar DALI Nee

#### Vermogen

Energieverbruik in bedrijf 3 VA

Energieverbruik standby 1 W

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 45 °C

#### Afmetingen

Hoogte 85 mm

Breedte 71 mm

Diepte 65 mm

#### Aansluiting

Doorsnede stijve geleider 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

Doorsnede soepele geleider 1 - 16 mm<sup>2</sup>

#### Capaciteit

Aantal modules 4

#### Teksten

Aftakpunt Aansluiting voor verlichte (max. 5 mA) of standaard drukknop

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Montagewijze Voor montage op DIN-rail

#### Elektrische Stroom

Stuurstroom 1-10 V slave 50 mA

#### Materiaal

Kleur Grijs