



EVN004



Modulaire universele dimmer 500 W comfort

Technische eigenschappen

Spanning

| | |
|----------------------|---------------|
| Bedrijfsspanning | 195,5 - 253 V |
| Nominale spanning Ue | 230 - 230 V |

Connectiviteit

| | |
|-----------------------|-----|
| Met bussysteem KNX RF | Nee |
|-----------------------|-----|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Materiaal

| | |
|-----------|-----------|
| Kleur | Grijs |
| RAL-kleur | 7035 |
| Materiaal | Kunststof |

Afmetingen

| | |
|---------|-------|
| Hoogte | 85 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Diepte | 62 mm |

Architectuur

| | |
|-------------------|-----------------|
| Bedieningselement | Enkele drukknop |
|-------------------|-----------------|

Vermogen

| | |
|------------------------------|-------------|
| Energieverbruik in bedrijf | 4,50 VA |
| Energieverbruik standby | 0,20 W |
| Gloei- en halogeenlamp 230 V | 500 W |
| Vermogen gloeilamp | 500 - 500 W |

Verlichting

| | |
|------------------------|-------------|
| Dimbare 230 V LED-lamp | 100 - 100 W |
|------------------------|-------------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|--------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - +45 °C |
|---------------------|--------------|

Aansluiting

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Doorsnede stijve geleider | 1.5 - 6 mm ² |
| Doorsnede soepele geleider | 1.5 - 6 mm ² |

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 2 |
|----------------|---|

Teksten

| | |
|-----------------------|--|
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
| Aftakpunt | Aansluiting voor verlichte (max. 5 mA) of standaard drukknop |
| Bediening en controle | Geen Bluetooth-interface |
| Dimprincipe | Automatische belastingsherkenning |
| Montagewijze | Voor montage op DIN-rail |
| Spanning | Overige |
| Zekering | Met kortsluit- en overbelastingsbeveiliging |