




EVN011



IP20



Modulaire universele dimmer 300 W

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning Ue 230 - 230 V

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Grijs

RAL-kleur 9001

Materiaal Kunststof

Afmetingen

Hoogte 90 mm

Breedte 17,50 mm

Diepte 65 mm

Uitvoering

Bedieningselement Enkele drukknop

Vermogen

Energieverbruik in bedrijf 2,10 VA

Gloei- en halogeenlamp 230 V 300 W

Vermogen gloeilamp 300 - 300 W

Verlichting

Dimbare 230 V LED-lamp 60 - 60 W

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - +45 °C

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider 1.5 - 6 mm²

Doorsnede soepele geleider 1.5 - 6 mm²

Capaciteit

Aantal modules 1

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Dimprincipe

Automatische belastingsherkenning

Montagewijze

Voor montage op DIN-rail

Zekering

Met kortsluit- en overbelastingsbeveiliging