



EVN012



IP20



Modulaire universele dimmer 300W comfort

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
Nominale spanning Ue	230 - 230 V

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-kleur	9001
Materiaal	Kunststof, Thermoplast

Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	17,50 mm
Diepte	65 mm

Architectuur

Bedieningselement	Enkele drukknop
-------------------	-----------------

Vermogen

Energieverbruik in bedrijf	2,10 VA
Energieverbruik standby	0,2 W
Gloei- en halogeenlamp 230 V	300 W
Vermogen gloeilamp	300 - 300 W

Verlichting

Dimbare 230 V LED-lamp	60 - 60 W
------------------------	-----------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - +45 °C
---------------------	--------------

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	1.5 - 6 mm ²
Doorsnede soepele geleider	1.5 - 6 mm ²

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Aftakpunt	Aansluiting voor verlichte (max. 5 mA) of standaard drukknop
Dimprincipe	Automatische belastingsherkenning
Montagewijze	Voor montage op DIN-rail
Zekering	Met kortsluit- en overbelastingsbeveiliging