



EZD100



Tijdrelais opkomend vertraagd, 50ms - 100h, 24-240V AC/DC, 1W

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 70 °C

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	0.5 - 2.5 mm ²
Doorsnede stijve geleider	0.5 - 2.5 mm ²
Aantal contacten	1
Soort contact	1x wissel

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	87 mm
Breedte	17,50 mm
Diepte	65 mm

Elektrische Stroom

Nominale bedrijfsstroom bij AC1	8 A
---------------------------------	-----

Uitrusting

Aantal verbreekcontacten	0
Aantal NO contacten	1
Uitschakelvertraging	Nee
Inschakelvertraging	Ja

Instellingen

Tijdvertraging	5 ms - 100 h
----------------	--------------

Spanning

Stuurspanning voor 50 Hz	24 - 240 V
Stuurspanning voor 60 Hz	24 - 240 V
Stuurspanning Us voor DC	24 - 240 V
Type voeding	AC/DC