



**Tijdrelais noodverlichtingstester, 230V AC, 1W**

**Technische eigenschappen**

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -25 - 55 °C

**Aansluiting**

Doorsnede soepele geleider 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Doorsnede stijve geleider 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Capaciteit**

Aantal modules 1

**Afmetingen**

Hoogte 87 mm

Breedte 17,50 mm

Diepte 65 mm

EZL100

