



EZL100



Tijdrelais noodverlichtingstester, 230V AC, 1W

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	0.5 - 2.5 mm ²
----------------------------	---------------------------

Doorsnede stijve geleider	0.5 - 2.5 mm ²
---------------------------	---------------------------

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	87 mm
--------	-------

Breedte	17,50 mm
---------	----------

Diepte	65 mm
--------	-------