



EZM100



Tijdrelais multifunctioneel, 12-240V AC/DC, 1W

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -25 - 55 °C

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 0.5 - 2.5 mm²

Doorsnede stijve geleider 0.5 - 2.5 mm²

Capaciteit

Aantal modules 1

Afmetingen

Hoogte 87 mm

Breedte 17,50 mm

Diepte 65 mm