




EZN001



IP40 

Tijdrelais opkomend vertraagd 0,1 sec-10 uur 12-230 V

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Energieverbruik in bedrijf	15 VA
Verliesvermogen bij volle belasting	2 W
Gloeï- en halogeenlamp 230 V	450 W

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
---------------------	-------------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	1 - 6 mm ²
Doorsnede stijve geleider	1.5 - 10 mm ²

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Teksten

Schakelmodus	Wissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact
Functie	Functies: inschakelvertraging, uitschakelvertraging, in-/uitschakelwissend, impulsvormend, symmetrisch knipperend, contact open/gesloten
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Montagewijze	Voor montage op DIN-rail

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	17,50 mm
Diepte	58 mm