

Tijdrelais afvallend vertraagd, 0,1 sec-10 uur 12-230 V

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Energieverbruik in bedrijf	15 VA
----------------------------	-------

Verliesvermogen bij volle belasting	2 W
-------------------------------------	-----

Gloeï- en halogeenlamp 230 V	450 W
------------------------------	-------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 50 °C
---------------------	-------------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	1 - 6 mm ²
----------------------------	-----------------------

Doorsnede stijve geleider	1.5 - 10 mm ²
---------------------------	--------------------------

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Teksten

Schakelmodus	Wissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact
--------------	--

Functie	Functies: inschakelvertraging, uitschakelvertraging, in-/uitschakelwissend, impulsvormend, symmetrisch knipperend, contact open/gesloten
---------	--

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Montagewijze	Voor montage op DIN-rail
--------------	--------------------------

Afmetingen

Hoogte	85 mm
--------	-------

Breedte	17,50 mm
---------	----------

Diepte	58 mm
--------	-------

EZN002