



EZN006

Tijdrelais multifunctioneel 0,1 sec-10 uur 12-230 V

Technische eigenschappen

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Vermogen

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Energieverbruik in bedrijf | 15 VA |
| Verliesvermogen bij volle belasting | 2 W |
| Gloei- en halogeenlamp 230 V | 450 W |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 - 50 °C |
|---------------------|-------------|

Aansluiting

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Doorsnede soepele geleider | 1 - 6 mm ² |
| Doorsnede stijve geleider | 1.5 - 10 mm ² |

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

Teksten

| | |
|---------------|--|
| Schakelmodus | Wissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact |
| Functie | Functies: inschakelvertraging, uitschakelvertraging, in-/uitschakelwissend, impulsvormend, symmetrisch knipperend, contact open/gesloten |
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
| Montagewijze | Voor montage op DIN-rail |

Afmetingen

| | |
|---------|----------|
| Hoogte | 85 mm |
| Breedte | 17,50 mm |
| Diepte | 58 mm |