




FK19005



## Floor Lane flexibel, 20x83 mm, lengte 1 m, zwart

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Hoogte	20 mm
Breedte	83 mm
Lengte	1000 mm
Binnendoorsnede	1440 - 1440 mm <sup>2</sup>

#### Uitrusting

Aantal scheidingswanden	1
Aantal compartimenten	2 - 2

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Bodemperforatie
---------------	-----------------

#### Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
Kleur	Diepzwart
RAL-kleur	9005