



FL102A

### Orion Plus metaal volle deur 300X250X160

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

Hoogte	300 mm
Breedte	250 mm
Diepte	160 mm
Dikte zijwand	2 mm

##### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP65
Beschermingsklasse	Isolatieklasse I
Type slot	3-zijdig 7 mm, Sleutelslot
Slagvastheid IK	IK10

##### Uitrusting

Aantal flensplaatopeningen	2
Aantal rijen	1

##### Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

##### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

##### Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deuris transparant	Nee

##### Elektrische Stroom

Nominale stroom	630 A
-----------------	-------