



FL105A

## Orion Plus metaal volle deur 350X300X200

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Hoogte	350 mm
Breedte	300 mm
Diepte	200 mm
Dikte zijwand	2 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP65
Beschermingsklasse	Isolatieklasse I
Type slot	3-zijdig 7 mm, Sleutelslot
Slagvastheid IK	IK10

#### Uitrusting

Aantal velden in de breedte	0
Aantal flensplaatopeningen	2
Aantal rijen	2

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

#### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

#### Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deuris transparant	Nee

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	630 A
-----------------	-------