



FL120A

Orion Plus metaal volle deur 650X500X250

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	650 mm
Breedte	500 mm
Diepte	250 mm
Dikte zijwand	2 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP65
Beschermingsklasse	Isolatieklasse I
Type slot	3-zijdig 7 mm, Sleutelslot
Slagvastheid IK	IK10

Samenstelling

Aantal flensplaatopeningen	2
Aantal rijen	4

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	2
Deuris transparant	Nee

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	630 A
-----------------	-------