



FL155A

## Orion Plus metaal doorz.deur 350X300X200

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

|               |         |
|---------------|---------|
| Hoogte        | 350 mm  |
| Breedte       | 300 mm  |
| Diepte        | 200 mm  |
| Dikte zijwand | 1,20 mm |

#### Veiligheid

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Beschermingsgraad IP | IP65                       |
| Beschermingsklasse   | Isolatieklasse I           |
| Type slot            | 3-zijdig 7 mm, Sleutelslot |
| Slagvastheid IK      | IK10                       |

#### Uitrusting

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aantal velden in de breedte | 0 |
| Aantal flensplaatopeningen  | 2 |
| Aantal rijen                | 2 |

#### Installatie, montage

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Gemonteerd op               | Wandmontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee         |

#### Materiaal

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Kleur                  | Lichtgrijs    |
| RAL-kleur              | 7035          |
| Oppervlaktebehandeling | Poedercoating |
| Materiaal              | Staal         |

#### Deksel, deur

|                    |    |
|--------------------|----|
| Aantal kastdeuren  | 1  |
| Deuris transparant | Ja |

#### Elektrische Stroom

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 630 A |
|-----------------|-------|