



FL155A

### Orion Plus metaal doorz.deur 350X300X200

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

Hoogte	350 mm
Breedte	300 mm
Diepte	200 mm
Dikte zijwand	1,20 mm

##### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP65
Beschermingsklasse	Isolatieklasse I
Type slot	3-zijdig 7 mm, Sleutelslot
Slagvastheid IK	IK10

##### Samenstelling

Aantal velden in de breedte	0
Aantal flensplaatopeningen	2
Aantal rijen	2

##### Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

##### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

##### Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Deuris transparant	Ja

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	630 A
-----------------	-------