



FL167A

Orion Plus metaal doorz.deur 650X400X200

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	650 mm
Breedte	400 mm
Diepte	200 mm
Dikte zijwand	1,20 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP65
Beschermingsklasse	Isolatieklasse I
Type slot	3-zijdig 7 mm, Sleutelslot
Slagvastheid IK	IK10

Uitrusting

Aantal velden in de breedte	0
Aantal flensplaatopeningen	2
Aantal rijen	4

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Deuris transparant	Ja

Elektrische Stroom

Nominale stroom	630 A
-----------------	-------