



FL177A

Orion Plus metaal doorz.deur 950X800X250

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|---------------|---------|
| Hoogte | 950 mm |
| Breedte | 800 mm |
| Diepte | 250 mm |
| Dikte zijwand | 1,20 mm |

Veiligheid

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Beschermingsgraad IP | IP65 |
| Beschermingsklasse | Isolatieklasse I |
| Type slot | 3-zijdig 7 mm, Sleutelslot |
| Slagvastheid IK | IK10 |

Uitrusting

| | |
|----------------------------|---|
| Aantal flensplaatopeningen | 2 |
| Aantal rijen | 6 |

Installatie, montage

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Gemonteerd op | Wandmontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |

Materiaal

| | |
|------------------------|---------------|
| Kleur | Lichtgrijs |
| RAL-kleur | 7035 |
| Oppervlaktebehandeling | Poedercoating |
| Materiaal | Staal |

Deksel, deur

| | |
|--------------------|----|
| Aantal kastdeuren | 1 |
| Aantal sloten | 2 |
| Deuris transparant | Ja |

Elektrische Stroom

| | |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 630 A |
|-----------------|-------|