



FL209B

Orion Plus polyester volle deur 500x300x200

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	500 mm
Breedte	300 mm
Diepte	200 mm
Dikte zijwand	2 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP66
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	3-zijdig 7 mm, Sleutelslot
Slagvastheid IK	IK10

Uitrusting

Aantal flensplaatopeningen	0
Aantal rijen	3

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Ja

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Materiaal	Met glasvezel versterkt polyester

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	2
Deuris transparant	Nee

Elektrische Stroom

Nominale stroom	630 A
-----------------	-------