



FL221B

### Orion Plus polyester volle deur 650x500x250

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

Hoogte	650 mm
Breedte	500 mm
Diepte	250 mm
Dikte zijwand	2 mm

##### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP66
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	3-zijdig 7 mm, Sleutelslot
Slagvastheid IK	IK10

##### Uitrusting

Aantal flensplaatopeningen	0
Aantal rijen	4

##### Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Ja

##### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Materiaal	Met glasvezel versterkt polyester

##### Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	2
Deuris transparant	Nee

##### Elektrische Stroom

Nominale stroom	630 A
-----------------	-------