



FL229B

Orion Plus polyester volle deur 800x600x300

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	800 mm
Breedte	600 mm
Diepte	300 mm
Dikte zijwand	2 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP66
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	3-zijdig 7 mm, Sleutelslot
Slagvastheid IK	IK10

Samenstelling

Aantal flensplaatopeningen	0
Aantal rijen	4

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Ja

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Materiaal	Met glasvezel versterkt polyester

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	2
Deuris transparant	Nee

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	630 A
-----------------	-------