



FL254B

## Orion Plus polyester doorz.deur 350x300x160

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Hoogte	350 mm
Breedte	300 mm
Diepte	160 mm
Dikte zijwand	3 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP66
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	3-zijdig 7 mm, Sleutelslot
Slagvastheid IK	IK08

#### Uitrusting

Aantal flensplaatopeningen	0
Aantal rijen	2

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Ja

#### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Materiaal	Met glasvezel versterkt polyester

#### Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	2
Deuris transparant	Ja

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	630 A
-----------------	-------