



FL279B

### Orion Plus polyester doorz.deur 800x600x300

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

Hoogte	800 mm
Breedte	600 mm
Diepte	300 mm
Dikte zijwand	3 mm

##### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP66
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	3-zijdig 7 mm, Sleutelslot
Slagvastheid IK	IK08

##### Uitrusting

Aantal flensplaatopeningen	0
Aantal rijen	5

##### Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Ja

##### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Materiaal	Met glasvezel versterkt polyester

##### Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	2
Deuris transparant	Ja

##### Elektrische Stroom

Nominale stroom	630 A
-----------------	-------