



FL73SP

Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 1150x850x300 mm UV-coating

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	1150 mm
Breedte	850 mm
Diepte	300 mm
Dikte zijwand	2 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP65
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	3-puntshendel, 4-zijdig 8 mm
Slagvastheid IK	IK10

Uitrusting

Aantal velden in de breedte	3
Aantal flensplaatopeningen	0
Aantal rijen	7

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Ja

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Gelakt
Materiaal	Met glasvezel versterkt polyester
Afwerking oppervlakte	Mat

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deuris transparant	Nee

Elektrische Stroom

Nominale stroom	400 A
-----------------	-------