



FP24SN2

### Staande verdeler leeg IP44 geïsoleerd 1950 x 1050 x 205 mm

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

Hoogte	1950 mm
Breedte	1050 mm
Diepte	205 mm
Dikte zijwand	1 mm

##### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP44
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	Staafslot, Zonder slot
Slagvastheid IK	IK09

##### Samenstelling

Aantal velden in de breedte	4
Aantal flensplaatopeningen	8
Aantal rijen	12

##### Installatie, montage

Gemonteerd op	Vloermontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

##### Materiaal

Kleur	Helderwit
RAL-kleur	9010
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

##### Deksel, deur

Aantal kastdeuren	2
Aantal sloten	1
Deuris transparant	Nee

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	400 A
-----------------	-------