



FR23L1

Verdeler, Univers IP55, klasse II, transp.deur 1850x800x275 mm + 100 mm sokkel

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	1950 mm
Breedte	800 mm
Diepte	275 mm
Dikte zijwand	1,50 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	Zonder slot
Slagvastheid IK	IK10

Uitrusting

Aantal velden in de breedte	3
Aantal flensplaatopeningen	6
Aantal rijen	12

Installatie, montage

Gemonteerd op	Vloermontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal
Afwerking oppervlakte	Mat

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deuris transparant	Ja

Elektrische Stroom

Nominale stroom	800 A
-----------------	-------

Spanning

Nominale spanning	690 - 690 V
-------------------	-------------