



FR26L1

**Verdeler, Uniers IP55, klasse II, transp.deur 1850x1550x275 mm + 100 mm sokkel**

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

|               |         |
|---------------|---------|
| Hoogte        | 1950 mm |
| Breedte       | 1550 mm |
| Diepte        | 275 mm  |
| Dikte zijwand | 1,50 mm |

##### Veiligheid

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Beschermingsgraad IP | IP55              |
| Beschermingsklasse   | Isolatieklasse II |
| Type slot            | Zonder slot       |
| Slagvastheid IK      | IK10              |

##### Uitrusting

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Aantal velden in de breedte | 6  |
| Aantal flensplaatopeningen  | 12 |
| Aantal rijen                | 12 |

##### Installatie, montage

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Gemonteerd op               | Vloermontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee          |

##### Materiaal

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Kleur                  | Lichtgrijs    |
| RAL-kleur              | 7035          |
| Oppervlaktebehandeling | Poedercoating |
| Materiaal              | Staal         |
| Afwerking oppervlakte  | Mat           |

##### Deksel, deur

|                    |    |
|--------------------|----|
| Aantal kastdeuren  | 2  |
| Aantal sloten      | 1  |
| Deuris transparant | Ja |

##### Elektrische Stroom

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 800 A |
|-----------------|-------|

##### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 690 - 690 V |
|-------------------|-------------|