



FR26U1

**Verdeler, Univers IP55, klasse II, transp.deur, 1850x1550x400 mm + 100 mm sokkel**

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

Hoogte	1950 mm
Breedte	1550 mm
Diepte	400 mm
Dikte zijwand	1,50 mm

##### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	Zonder slot
Slagvastheid IK	IK10

##### Uitrusting

Aantal velden in de breedte	6
Aantal flensplaatopeningen	12
Aantal rijen	12

##### Installatie, montage

Gemonteerd op	Vloermontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

##### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal
Afwerking oppervlakte	Mat

##### Deksel, deur

Aantal kastdeuren	2
Aantal sloten	1
Deuris transparant	Ja

##### Elektrische Stroom

Nominale stroom	800 A
-----------------	-------

##### Spanning

Nominale spanning	690 - 690 V
-------------------	-------------