



FR81S

Verdeler, Unipers IP55, klasse II, 1250x300x275 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|---------------|---------|
| Hoogte | 1250 mm |
| Breedte | 300 mm |
| Diepte | 275 mm |
| Dikte zijwand | 1,50 mm |

Veiligheid

| | |
|----------------------|-------------------|
| Beschermingsgraad IP | IP55 |
| Beschermingsklasse | Isolatieklasse II |
| Type slot | Zonder slot |
| Slagvastheid IK | IK10 |

Uitrusting

| | |
|-----------------------------|---|
| Aantal velden in de breedte | 1 |
| Aantal flensplaatopeningen | 2 |
| Aantal rijen | 8 |

Installatie, montage

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Gemonteerd op | Wandmontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |

Materiaal

| | |
|------------------------|---------------|
| Kleur | Lichtgrijs |
| RAL-kleur | 7035 |
| Oppervlaktebehandeling | Poedercoating |
| Materiaal | Staal |
| Afwerking oppervlakte | Mat |

Deksel, deur

| | |
|--------------------|-----|
| Aantal kastdeuren | 1 |
| Aantal sloten | 1 |
| Deuris transparant | Nee |

Elektrische Stroom

| | |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 800 A |
|-----------------|-------|

Spanning

| | |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 690 - 690 V |
|-------------------|-------------|