



FU22BN

NewVegaD inbouwverdeelkast 537x550x150, 2 rijen 48 mod. met volle deur

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	4
---------------------------	---

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Inbouwmontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	160 A
-----------------	-------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	2
Aantal rijen	2
Aantal velden in de breedte	2
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Nee
Materiaal montageplaat	Nee

Capaciteit

Aantal modules	48
----------------	----

Afmetingen

Hoogte	537 mm
Breedte	600 mm
Diepte	150 mm
Inbouwbreedte	550 mm
Inbouwdiepte	150 mm
Aantal breedte-eenheden	24

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Deuris transparant	Nee

Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
RAL-kleur	9010
Kleur	Helderwit

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
--------------------	-------------------

Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP40
Type slot	Zonder slot