



FZ024R

Reserve deur voor FR24* verdeler, IP55, 1850 x 1050 mm

Technische eigenschappen

Compatibiliteit

Geschikt voor type verdeelkast Opbouw

Afmetingen

Hoogte 1800 mm

Breedte 1000 mm

Diepte 25 mm

Deksel, deur

Deuris transparant Nee

Aantal kastdeuren 2

Type kastdeur Deurstop

Soort handgreep Zwenkgreep

Aantal sloten 1

Materiaal

RAL-kleur 7035

Kleur Lichtgrijs

Materiaal Staal

Oppervlaktebehandeling Poedercoating

Architectuur

Positie kastdeur Links, Rechts

Uitrusting

Aantal velden in de breedte 4

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP55

Type slot Zonder slot

Connectiviteit

Aansluitwijze Met scharnier

Capaciteit

Aantal modules 0

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik Nee