



FZ026R

Reserve deur voor FR26* verdeler, IP55, 1850 x 1550 mm

Technische eigenschappen

Compatibiliteit

Geschikt voor type verdeelkast Opbouw

Afmetingen

Hoogte	1800 mm
Breedte	1500 mm
Diepte	25 mm

Deksel, deur

Deuris transparant	Nee
Aantal kastdeuren	2
Type kastdeur	Deurstop
Soort handgreep	Zwenkgreep
Aantal sloten	1

Materiaal

RAL-kleur	7035
Kleur	Lichtgrijs
Materiaal	Staal
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating

Architectuur

Positie kastdeur	Links, Rechts
------------------	---------------

Uitrusting

Aantal velden in de breedte	6
-----------------------------	---

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
Type slot	Zonder slot

Connectiviteit

Aansluitwijze	Met scharnier
---------------	---------------

Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----